

APG GREY 8 (785 851)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.



Handschuh - Größe auswählen (cm)
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an der Handgelenke (ohne Daumen) zu messen.
Use a hand ruler to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).

Glove - Determine size (cm)
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).
Your hand should lie open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)	DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm)																																
<table> <tr> <th>Handgröße / Hand size</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> </tr> </table>	Handgröße / Hand size	7	8	9	10	11	12	13	Handumfang / Hand circumference	5	10	15	20	25	30	35	<table> <tr> <th>Handgröße / Hand size</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> </tr> </table>	Handgröße / Hand size	7	8	9	10	11	12	13	Handumfang / Hand circumference	5	10	15	20	25	30	35
Handgröße / Hand size	7	8	9	10	11	12	13																										
Handumfang / Hand circumference	5	10	15	20	25	30	35																										
Handgröße / Hand size	7	8	9	10	11	12	13																										
Handumfang / Hand circumference	5	10	15	20	25	30	35																										
<table> <tr> <th>Gesamtlänge / Total length</th> <td>330</td> <td>335</td> <td>340</td> <td>345</td> <td>350</td> <td>355</td> <td>360</td> </tr> <tr> <th>Stulpenlänge / Gauntlet length</th> <td>140</td> <td>145</td> <td>150</td> <td>155</td> <td>160</td> <td>165</td> <td>170</td> </tr> </table>	Gesamtlänge / Total length	330	335	340	345	350	355	360	Stulpenlänge / Gauntlet length	140	145	150	155	160	165	170	<table> <tr> <th>Gesamtlänge / Total length</th> <td>410</td> <td>420</td> <td>430</td> <td>440</td> <td>450</td> <td>460</td> <td>470</td> </tr> <tr> <th>Stulpenlänge / Gauntlet length</th> <td>230</td> <td>235</td> <td>240</td> <td>245</td> <td>250</td> <td>255</td> <td>260</td> </tr> </table>	Gesamtlänge / Total length	410	420	430	440	450	460	470	Stulpenlänge / Gauntlet length	230	235	240	245	250	255	260
Gesamtlänge / Total length	330	335	340	345	350	355	360																										
Stulpenlänge / Gauntlet length	140	145	150	155	160	165	170																										
Gesamtlänge / Total length	410	420	430	440	450	460	470																										
Stulpenlänge / Gauntlet length	230	235	240	245	250	255	260																										

Maßbild APG GREY 8

Typ	APG GREY 8
Art.-Nr.	785 851
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (APC 2) (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W _{arc} oder W _{LBP})	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	35 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Gesamtlänge	335 mm
Stulpenlänge	140 mm
Größe (International)	8 (M)
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407

Stammdaten	
Nettogewicht	310.001 g/paa
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364486317
VPE	1 PAA

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.