

APG XT 9 L (785 842)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Handschuh - Größe ermitteln (cm)
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen.
Breite Hand leicht geöffnet und die Finger zusammenlegen.

Glove - Determine size (cm)
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).
Your hand should be open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)	DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm)																																
<table> <tr> <th>Handgröße / Hand length</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> </table>	Handgröße / Hand length	7	8	9	10	11	12	13	Handumfang / Hand circumference	5	6	7	8	9	10	11	<table> <tr> <th>Handgröße / Hand length</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> </table>	Handgröße / Hand length	7	8	9	10	11	12	13	Handumfang / Hand circumference	5	6	7	8	9	10	11
Handgröße / Hand length	7	8	9	10	11	12	13																										
Handumfang / Hand circumference	5	6	7	8	9	10	11																										
Handgröße / Hand length	7	8	9	10	11	12	13																										
Handumfang / Hand circumference	5	6	7	8	9	10	11																										
<table> <tr> <th>Handgröße / Hand length</th> <th>140</th> <th>145</th> <th>148</th> <th>149</th> <th>148</th> <th>145</th> <th>140</th> </tr> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <td>205</td> <td>220</td> <td>240</td> <td>245</td> <td>235</td> <td>210</td> <td>200</td> </tr> </table>	Handgröße / Hand length	140	145	148	149	148	145	140	Handumfang / Hand circumference	205	220	240	245	235	210	200	<table> <tr> <th>Handgröße / Hand length</th> <th>140</th> <th>145</th> <th>148</th> <th>149</th> <th>148</th> <th>145</th> <th>140</th> </tr> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <td>230</td> <td>232</td> <td>235</td> <td>230</td> <td>220</td> <td>210</td> <td>200</td> </tr> </table>	Handgröße / Hand length	140	145	148	149	148	145	140	Handumfang / Hand circumference	230	232	235	230	220	210	200
Handgröße / Hand length	140	145	148	149	148	145	140																										
Handumfang / Hand circumference	205	220	240	245	235	210	200																										
Handgröße / Hand length	140	145	148	149	148	145	140																										
Handumfang / Hand circumference	230	232	235	230	220	210	200																										

Maßbild APG XT 9 L

Typ	APG XT 9 L
Art.-Nr.	785 842
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2 150
Lichtbogenenergie (APC 2 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	40 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Gesamtlänge	430 mm
Stulpenlänge	230 mm
Größe (International)	9 (L)
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®

Stammdaten	
Nettogewicht	326.361 g/paa
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364486256
VPE	1 PAA

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.