

## APG XT 12 (785 835)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



# Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare. Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.



**Handschuh - Größe ermitteln (cm)**  
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an der Handgelenke (ohne Daumen) zu messen.  
Breite Hand leicht geöffnet und die Finger zusammenlegen.

**Glove - Determine size (cm)**  
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).  
Your hand should lie open with the fingers together.

**DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) /  
DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)**

| Größengröße /<br>Glovesize         | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Handlänge /<br>Handlength          | 330 | 335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 365 |
| Stulpenlänge /<br>Gauntlet length  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Handumfang /<br>Hand circumference | 205 | 220 | 240 | 255 | 265 | 275 | 285 |

**DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) /  
DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm)**

| Größengröße /<br>Glovesize         | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Handlänge /<br>Handlength          | 410 | 420 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Stulpenlänge /<br>Gauntlet length  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Handumfang /<br>Hand circumference | 205 | 220 | 240 | 255 | 265 | 275 | 285 |

Maßbild APG XT 12

| Typ                                                           | APG XT 12                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                      | 785 835                                  |
| Norm                                                          | GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407   |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )    | 320 kJ                                   |
| Material Handschuhinnenfläche                                 | <b>Rindvollleder silikonisiert</b>       |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150                                |
| Lichtbogenenergie (APC 2 150) ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )    | 320 kJ                                   |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)                             | 40 cal / cm <sup>2</sup>                 |
| PPE Category (NFPA 70E)                                       | PPE 4                                    |
| Gesamtlänge                                                   | 360 mm                                   |
| Stulpenlänge                                                  | 140 mm                                   |
| Größe (International)                                         | 12 (3XL)                                 |
| Material Handschuhrückseite                                   | <b>Interlock-Strickware 100% Kevlar®</b> |
| Material Nähfaden                                             | <b>Kevlar®</b>                           |

| Stammdaten                             |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 319.841 g/paa |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 42032910      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364486201 |
| VPE                                    | 1 PAA         |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.