

APJ 50 (785 771)



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Größentabelle - So können Sie richtig Maßnehmen! / **Personal fitting - How to take your measurements!** (cm)

A Körpergröße ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen.
Body size without shoes, from the top of the head to the bottom of the feet.

B Brustweite: unterhalb der Arme, über der dicken Stelle der Brust gemessen, um den Kragen messen.
Bust under the arms, over the thick part of the chest, measuring around the collar.

C Chest circumference: around the chest, over the thick part of the chest, measuring around the collar.

D Hüftweite: unterhalb der Hüften, rings um die Taille messen.
Hip under the hips, around the waist.

E Hüftweite: Maßband waagrecht um die dickste Stelle der Hüften legen und messen.
Hip lay the measuring tape horizontally around the thickest part of the hips and measure.

F Ärmellänge: von der Schulter bis zum Handgelenk messen.
Sleeve length from the shoulder to the wrist.

G Ärmellänge: von der Schulter bis zum Handgelenk messen.
Sleeve length from the shoulder to the wrist.

DEHNcare ArcClassic - Jacke und Hose / Jacket and trousers **DEHNcare ArcClassic - Mantel / Coat**

Größe / Size	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Körpergröße / Body size	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205	208
Brustweite / Bust	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
Hüftweite / Hip size	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
Ärmellänge / Sleeve length	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Ärmellänge / Sleeve length	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5

Maßbild APJ 50

- Stützender Stehkragen
- Funktionelle Taschen am Arm
- Mit Klett- und Reißverschluss

Typ	APJ 50
Art.-Nr.	785 771
Störlichtbogenenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig)	Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	33,1 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Größe (International)	50 (M)
Material außen	Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen	100% Baumwolle
Material Nähfaden	100% Kevlar
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 14116

Stammdaten	
Nettogewicht	1.734 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42031000
GTIN (EAN)	4013364149465
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit einer speziellen Leder-Trockenreinigung. Informationen dazu unter www.dehn.de.