

APG XT 9 (785 832)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung **DEHNcare**.

Find the right size to get the perfect fit with your **DEHNcare** personal protective equipment.



Handschuh - Größe ermitteln (cm)
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an der Handgelenke (ohne Daumen) zu messen.
Breite Hand leicht geöffnet und die Finger zusammenlegen.

Glove - Determine size (cm)
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).
Your hand should be open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)	DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm)																																
<table> <tr> <th>Stulpenlänge / Gauntlet length</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <td>140</td> <td>145</td> <td>150</td> <td>155</td> <td>160</td> <td>165</td> <td>170</td> <td></td> </tr> </table>	Stulpenlänge / Gauntlet length	7	8	9	10	11	12	13	140	145	150	155	160	165	170		<table> <tr> <th>Stulpenlänge / Gauntlet length</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <td>140</td> <td>145</td> <td>150</td> <td>155</td> <td>160</td> <td>165</td> <td>170</td> <td></td> </tr> </table>	Stulpenlänge / Gauntlet length	7	8	9	10	11	12	13	140	145	150	155	160	165	170	
Stulpenlänge / Gauntlet length	7	8	9	10	11	12	13																										
140	145	150	155	160	165	170																											
Stulpenlänge / Gauntlet length	7	8	9	10	11	12	13																										
140	145	150	155	160	165	170																											
<table> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <th>205</th> <th>210</th> <th>215</th> <th>220</th> <th>225</th> <th>230</th> <th>235</th> </tr> <tr> <td>205</td> <td>210</td> <td>215</td> <td>220</td> <td>225</td> <td>230</td> <td>235</td> <td></td> </tr> </table>	Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235	205	210	215	220	225	230	235		<table> <tr> <th>Handumfang / Hand circumference</th> <th>205</th> <th>210</th> <th>215</th> <th>220</th> <th>225</th> <th>230</th> <th>235</th> </tr> <tr> <td>205</td> <td>210</td> <td>215</td> <td>220</td> <td>225</td> <td>230</td> <td>235</td> <td></td> </tr> </table>	Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235	205	210	215	220	225	230	235	
Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235																										
205	210	215	220	225	230	235																											
Handumfang / Hand circumference	205	210	215	220	225	230	235																										
205	210	215	220	225	230	235																											

Maßbild APG XT 9

Typ	APG XT 9
Art.-Nr.	785 832
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2 150
Lichtbogenenergie (APC 2 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	40 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Gesamtlänge	340 mm
Stulpenlänge	140 mm
Größe (International)	9 (L)
Material Handschuhrückseite	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Stammdaten	
Nettogewicht	279.681 g/paa
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364486171
VPE	1 PAA

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.